


DCL280F

最大空气流量
1.4 m³/分钟
最大密封吸力
6.4 kPa
连续使用时间*
20 分钟

灰尘容量
750 mL
重量
1.3 kg
BL1815N



■ 附属品 (选购件)

部件号	白色	蓝色
吸嘴 地板/ 地毯	198525-7	198523-1
座椅吸嘴	199037-3	199040-4
弹性软管	198867-9	198541-9
角落吸嘴	198918-8	198989-5
圆毛刷	198877-6	198549-3
扁毛刷	198872-6	198534-6

仅 DCL280F, DCL281F

过滤器 10pcs/包 部件号 443060-3	预过滤器 部件号 451208-3	易清洁过滤器 部件号 199966-0	高效过滤器 HEPA 部件号 199989-8
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------

仅 DCL282F

集尘袋 (布质) 部件号 166084-9	纸质集尘袋 5pcs/包 部件号 194566-1	易清洁集尘袋 部件号 166119-6	集尘袋支架 部件号 143677-9
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------

工具包



吸尘器、充电器、电池和吸尘机附件都可以被收纳在工具包内
(长x宽x高: 600x210x190mm)




挂件支架



DCL281F

最大空气流量
1.5 m³/分钟
最大密封吸力
8.2 kPa
连续使用时间*
高速: 15 分钟 中速: 20 分钟 低速: 50 分钟


灰尘容量
750 mL
重量
1.4 kg
BL1815N



DCL282F

最大空气流量
1.5 m³/分钟
最大密封吸力
8.2 kPa
连续使用时间*
高速: 15 分钟 中速: 20 分钟 低速: 50 分钟

灰尘容量 搭配集尘袋 500mL 纸质集尘袋 330mL
重量
1.4 kg
BL1815N



*搭配电池: BL1830B (3.0 Ah)

充电式吸尘器

	DCL280F	DCL281F	DCL282F
容量	800 mL	800 mL	集尘袋: 500 mL 纸质集尘袋: 330 mL
连续使用时间(分钟)	20	高速: 15 / 中速: 20 / 低速: 50	高速: 15 / 中速: 20 / 低速: 50
最大空气流量	1.4 m³ / 分钟 (40"x4-7/16"x6-1/8")	1.5 m³ / 分钟 (40"x4-7/16"x6-1/8")	1.5 m³ / 分钟 (40"x4-7/16"x6-1/8")
最大密封吸力 (水柱)	6.4 kPa(640mmH₂O)	8.2 kPa(820mmH₂O)	8.2 kPa(820mmH₂O)
功率	45 W	高速/中速/ 低速: 60 / 45 15 W	高速/中速/ 低速: 60 / 45 15 W
体积 (长x 宽 x 高)	1,018x113x155 mm (40"x4-7/16"x6-1/8")	1,018x113x154 mm (40"x4-7/16"x6-1/8")	1,018x113x154 mm (40"x4-7/16"x6-1/8")
净重	1.3 kg (2.9lbs.)	1.4 kg (3.0lbs.)	1.4 kg (3.0lbs.)
标准附属品:	地板吸嘴、扁吸嘴、支架、管子	FF/FZ:蓝色 FW/ZW:白色	
☀ 内置式工作	☑ 电子式3速 (DCL281F / DCL282F)		

DY201908-7500

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司
http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式无刷吸尘器
DCL280F / DCL281F / DCL282F

满足专业人士需求



牧田智能充电技术

更强劲的性能满足更高的需求

更高功率

+

高耐久性



DCL280F



DCL281F



DCL282F



无刷马达更高效率、更耐久

最大空气流量
1.5 m³/分钟

最大密封吸力
8.2 kPa



快速除尘 & 舒适低震动

- 1 通过附在外壳内的吸音海绵降低噪音。
- 2 使用较软的弹性体固定风扇罩，可以减少壳体的振动，即使在长时间连续清洁中也能增加舒适度。



扫一扫
观看视频

扳机式开关 + 滑动锁定开关

仅DCL280F有
允许长时间连续使用，减少手部疲劳



通过移动 1 侧滑动开关至启动位置
2 联动锁定开关，方便连续清洁工作

LED工作灯

- 照亮工作区域
- 也可用作电量不足警示灯

图片: DCL280F

管锁定开关
直管由锁定开关锁定，
防止意外脱落

带斜角的端口
斜角端口可以单独作为吸嘴，
方便在狭窄的角落进行清洁
工作

可使用高效空气过滤器 (DCL280F / DCL281F)

HEPA
filter




集尘袋 (DCL282F)




如果集尘袋安装不正确或未安装，
移动挡板将阻碍前盖关闭。



胶囊式 (DCL280F / DCL281F)



当机壳安装牢固时，机壳内的两个
肋条压在过滤器的内框架上，使过
滤器保持紧密。



BL
MOTOR
无刷电机

新的内部结构可防止过滤器/集尘袋的
松动，以保护电机室免受灰尘的影响。